


# Power-Baby

A Power Baby elsődleges funkciója különféle mobil eszközök akkumulátorának feltöltése. Alkamas mobil telefonok, digitális kamerák, PDA-k, iPod-ok, PSP konzolok, MP3 és MP4 készülékek, stb. esetében.



Az eszközbe beépítettek még: egy erős fényű lámpát, lézer pointert (500 m-ig), UV pénzvizsgáló fényt, energiaszint kijelzőt, iránytűt és töltés jelzőt is.

## A készülék részei:



- 1.: Erős fényű lámpa
- 2.: 5,3 V töltő foglalat digitális kamera, MP3, MP4, PDA, iPod, PSP, Bluetooth és egyéb digitális eszköz számára
3. Öntöltő foglalat
4. 4,2 V töltő foglalat digitális kamera, MP3, MP4 számára
5. Lézer pointer (500 m-ig)
6. UV pénzvizsgáló fény
7. Lámpa kapcsoló gomb
8. Lézer pointer kapcsoló gomb
9. UV pénzvizsgáló kapcsoló gomb
10. Főkapcsoló gomb (Be/Ki)
11. Energia ellenőrző gomb
12. Cserélhető toldalék kapcsoló gombja
13. A cserélhető toldalék kontroll gombja
14. A cserélhető toldalék rögzítő gombja
15. Cserélhető toldalék port
16. Iránytű
17. Energia szint kijelző ablak



**Sankin**™

## Fontos paraméterek:

### Standard kimenetek:

- Kimenő feszültség:  $U_1 = 4,2 \text{ V}$  (stabil feszültség), kimenő áram:  $11 < 1000 \text{ mA}$  (digitális kamerák, MP3, MP4 számára)
- Kimenő feszültség:  $U_3 = 5,3 \text{ V}$ , kimenő áram ( $I_3$ ) =  $1000 \text{ mA}$  (az összes mobil telefon típushoz, digitális kamerákhoz, MP3/MP4 lejátszókhöz, iPod-hoz, PDA-hoz, PSP-hez, Bluetooth kihangosítóhoz, stb.)

### Kiegészítő toldalék kimenetek:

A toldalék terminál kimenő feszültsége ( $U_w$ ) =  $3,7 \text{ V}$  (egyen).

Maximális kimenő áram ( $I_w$ ) =  $3000 \text{ mA}$  (nagy feszültséget, -áramerősséget igénylő eszközök számára; pl. borotva toldalék)

### Élettartam:

A Power Baby tápellátását újratölthető akkumulátorok adják.

Normál használatban a lítium akkumulátorok 500 alkalommal tölthetők újra, ezután 70%-os kapacitás marad fenn. Az eszköz élettartama kb. 15 év (a felhasználótól is függően).



A Power Baby nagy kapacitású lítium-hidrónum elektromos magja kiemelkedően magas teljesítményű. Saját alacsony feszültség elleni védelemmel rendelkezik. Amikor a belső feszültség eléri egy határértéket, az eszköz kikapcsol.

Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

**Mag ICS Holding Zrt.**

1027 Bp. Frankel L. u. 5. II/15.

Tel.: (1) 438-6000

Fax: (1) 316-2390



[www.magics.hu](http://www.magics.hu)

